

TABLE-PLAN DE TRAVAIL

Pour dépannages rapides
et fonctionnels

VOC 1. Contituée par :

— 1 Générateur BF HP 3 W de 5 Ω
(200 à 1 600 Hz).

— 1 alimentation stabilisée : 3 à
15 V. 2,5 A.

(Lecture par 2 galvano. séparés)

Alimentation : 220 V.

Dim. : 590 x 510 x 140 mm **970 F**

VOC 2. Laboratoire complet :

— 1 générateur BF HP 3 W/5 Ω (multiples et sous-multiples de
435 Hz).

— 1 alimentation stabilisée de 4 à 25 V, 2 A - Lecture sur galvano-
mètre commutable.

— 1 signal-tracer sortie 1 W.

Dim. : 700 x 550 x 145 mm **1 470 F**

VOC

